



VE09059005

Versorgungseinheit E09 200x253mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

Technische Eigenschaften

Architektur

| | |
|-----------------------------|----|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | Ja |

Abmessungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Einbautiefe | 77 mm |
| Einbaubreite | 253 mm |
| Einbaulänge | 200 mm |
| Länge | 219 mm |
| Breite | 272 mm |
| Tiefe der Bodenbelagsaussparung | 5 mm |

Konfiguration

| | |
|--------------------------------|-----|
| Einbaugröße (Unterflursysteme) | E09 |
|--------------------------------|-----|

Installation, Montage

| | |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Bodenvertiefungen | Ja |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |
| Geeignet für Feuchtreinigung | Nein |

Anleitung

| | |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

Werkstoff

| | |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
|-----------|---------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|---|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 5 kN |
|---|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|---------------|
| Werkstoff Deckel | Polyamid (PA) |
|------------------|---------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------------------------|------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 3 kN |
|--------------------------------------|------|

Funktionen

| | |
|-----------------------------|----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
|-----------------------------|----|

Form

| | |
|------|------------|
| Form | Rechteckig |
|------|------------|

Texte

| | |
|--------------|----------------------------|
| Kabelauslass | Mit Kabelauslass im Deckel |
|--------------|----------------------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Tiefschwarz |
| RAL Nummer | 9005 |

Anschluss

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO | 9 |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 9 |
| Anzahl der Gerätethecher | 3 |

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP30 |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

