



75642130



KNX-touch met therm. geconfig. 2-v, berker TS Sensor glas, polarwit

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Funcies

Met ruimtethermostaat	Ja
-----------------------	----

Vermogen

Stroomverbruik	23 mA
----------------	-------

Afmetingen

Inbouwdiepte	24,20 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	27 mm
Hoogte	160 mm
Breedte	86 mm
Diepte	37,70 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten	6
-------------------------	---

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Materiaal	Glas
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Scherf

Met display	Ja
-------------	----

Teksten

Functie	Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties Met ventielbeschermingsfunctie
Montagewijze	Voor verticale montage
Modus	Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object
Spanning	Gebruik aan de onbegrensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroomopname in acht nemen) Separate stroomvoorziening vereist

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja