Karta katalogowa
ESC465



ESC465

Stycznik 230VAC 2NO+2NC 63A AC-7a/b

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia	
Rodzaj styku	2NC+2NO
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy In	63 A
Pojemność	
Liczba modułów	3
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 50 Hz
Napięcie	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
Napięcie sterowania AC	230 - 230 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Zastosowanie	
Kategoria użycia	AC-7a/AC-7b
Warunki użytkowania	
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C
Wytrzymałość	
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000
Moc	
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)	11,50 W
Maksymalna moc pobierana	62,50 VA
Wymiary	
Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	60 mm
Rodzaj połączenia	
Liczba styków	4
Sprzęt	
Liczba styków NO	2
Liczba styków NC	2
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Nie
Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm^2
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 25 mm^2
Funkcje	
Bez szumu	Nie
Architektura	
Liczba biegunów	4

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak