



SPA080

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Максимальний розряд (I <sub>max</sub> ) L-N(PEN)/ N-PE | 50 kA |
|--------------------------------------------------------|-------|

#### Конфігурація мережі

|            |    |
|------------|----|
| Тип мережі | TN |
|------------|----|

#### Електричний струм

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Імпульсний струм блискавки I <sub>imp</sub> (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE | 25 kA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|

#### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 2 |
|-------------------|---|

#### Напруга

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Рівень захисту від напруги U <sub>p</sub> згідно з IEC 61643-1 | 1,50 kV     |
| Безперервна робоча напруга U <sub>c</sub> згідно з IEC 61643-1 | 264 V       |
| Номинальна робоча напруга змінного струму                      | 240 - 240 V |
| Рівень напруги U <sub>p</sub> L-N/PEN згідно з IEC 61643-11    | 1,5 kV      |

#### Архітектура

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 1 |
|-------------------|---|

#### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -40 - 80 °C |
|--------------------|-------------|

#### Розміри

|         |          |
|---------|----------|
| Висота  | 113,4 mm |
| Ширина  | 35,50 mm |
| Глибина | 64,2 mm  |

#### Стандарти

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Клас вимог IEC 61643 | T1<br>T2 |
|----------------------|----------|

#### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|