



SPA081

Stekelement L-N/PEN Uc 350 V limp 25 kA Up 1,5 kV voor SPA80x

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	50 kA
-------------------------------------	-------

Netwerkconfiguratie

Netwerktipe	TN
	TT

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
------------------------	------------------

Elektrische Stroom

Bliksemimpulsstroom limp (10/350 µs) volgens IEC61643 L-N(PEN)/N-PE	25 kA
---	-------

Uitrusting

Met meldcontact op afstand	Ja
----------------------------	----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Spanning

Spanningsbeveiliging Up volgens IEC61643-1	1,50 kV
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC61643-1	350 V
Nominale spanning Ue	240 - 240 V
Veiligheidsniveau Up L-N/PEN IEC61643-11	1,5 kV

Architectuur

Aantal polen	1
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	44,8 mm
Breedte	35,50 mm
Diepte	56,1 mm

Bediening en signalisatie

Met indicatielampje	Ja
---------------------	----

Normen

Klasse volgens IEC61643	T1
	T2

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----