



75642134



Sensore vetro KNX doppio con Termostato KNX - Serie TS Sensor vetro alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Potenza

Corrente assorbita 23 mA

Serie

Profondità di installazione 24,20 mm
 Profondità delle scatole da incasso 27 mm
 Altezza 160 mm
 Larghezza 86 mm
 Profondità 37,70 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Alluminio
 Codice RAL 9006
 Materiale Alluminio
 Vetro
 finitura superficiale Lucido

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Schermo

Con display Sì

Testo

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura
 Con funzione di protezione valvola
 Tipo di montaggio Per installazione verticale
 Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
 Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna
 Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
 Condizioni di impiego Possibilità di esercizio sull'uscita non ridotta dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione alla corrente assorbita)
 Necessario un alimentatore separato

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì
 Conformità ROHS Sì