



SPA081

### Cartouche L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV pour SPA80x

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE | 50 kA |
|------------------------------------|-------|

##### Configuration du réseau

|                |    |
|----------------|----|
| Type de réseau | TN |
|                | TT |

##### Connectivité

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Type de connexion / prise | Raccordement à fiche |
|---------------------------|----------------------|

##### Courant électrique

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Courant tenue aux chocs Iimp (10/350 µs) selon IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE | 25 kA |
|------------------------------------------------------------------------|-------|

##### Équipement

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Avec contact de signalisation à distance | Oui |
|------------------------------------------|-----|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

##### Tension

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Niveau de protection Up IEC61643-1                | 1.50 kV     |
| Tension de service continue Uc selon IEC61643-1   | 350 V       |
| Tension assignée d'emploi Ue                      | 240 - 240 V |
| Niveau de protection Up L-N/PEN selon IEC61643-11 | 1.5 kV      |

##### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -40 - 80 °C |
|------------------------|-------------|

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 44.8 mm  |
| Largeur    | 35.50 mm |
| Profondeur | 56.1 mm  |

##### Commandes et indicateurs

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec témoin lumineux | Oui |
|----------------------|-----|

##### Normes

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Classe d'exigence IEC61643 | T1 |
|                            | T2 |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|