



SPA081

Cartuccia L-N/PEN 350V 25kA

Caratteristiche tecniche

Corrente

Scarico massimo (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
--	-------

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN
	TT

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
---------------------	--------------------

Corrente

Corrente di impulso da fulmine I _{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	25 kA
---	-------

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	Sì
-------------------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Condizioni di impiego

Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,50 kV
Tensione operativa continua U _c secondo IEC 61643-1	350 V
Tensione nominale d'impiego CA	240 - 240 V
Livello di tensione U _p L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Architettura

Numero di poli	1
----------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Serie

Altezza	44,8 mm
Larghezza	35,50 mm
Profondità	56,1 mm

Controlli e indicatori

Con spia luminosa	Sì
-------------------	----

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T1
	T2

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----