



SPA081

Steekelement L-N/PEN Uc 350 V Iimp 25 kA Up 1,5 kV voor SPA80x

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN TT
--------------	----------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
---------------	------------------

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
---	-------

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Spanning

Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,50 kV
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	350 V
Nominale spanning Ue	240 - 240 V
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	44,8 mm
Breedte	35,50 mm
Diepte	56,1 mm

Bediening en signalering

Met indicatielampje	Ja
---------------------	----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----