



SPA080

Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V limp 25kA Up 1.5kV für SPA180

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
--	-------

Netzform

Netzform	TN
----------	----

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

Elektrischer Strom

Blitzimpulsstrom limp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
--	-------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Ja
----------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Spannung

Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1	1,50 kV
--	---------

Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1	264 V
--	-------

Bemessungsbetriebsspannung U _e	240 - 240 V
---	-------------

Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-11	1,5 kV
---	--------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	113,4 mm
------	----------

Breite	35,50 mm
--------	----------

Tiefe	64,2 mm
-------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte	Ja
---------------------	----

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643	T1
------------------------------	----

	T2
--	----

Installation, Montage

Montage auf	Unterteil
-------------	-----------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Konfiguration

Mit integrierter Sicherung	Ja
----------------------------	----

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----