



2873



Variador rotativo universal (R, L, LED)

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Corrente elétrica

Corrente de comando	100 - 100 mA
---------------------	--------------

Materiais

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Dimensões

Eixo de diâmetro	4 mm
Altura	82 mm
Largura	82 mm
Profundidade	67 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão/rotativo
--------------------------	---------------------------

Iluminação

Lâmpada LED regulável de 230 V.	3 - 100 W
---------------------------------	-----------

Texto

Princípio de regulação da intensidade luminosa	Corte de início de fase
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível) Com fusível sobressalente
Tensão	Teste de tensão possível sem desmantelamento
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Operação e controlo	Sem interface Bluetooth
Terminal	Com terminal para carga base do isolador de corrente

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim