



2873



## Vriddimmerinsats LED 3-100W, insats med klor

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|               |             |
|---------------|-------------|
| Driftspänning | 230 - 230 V |
|---------------|-------------|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

#### Elektrisk ström

|           |              |
|-----------|--------------|
| Styrström | 100 - 100 mA |
|-----------|--------------|

#### Material

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | Metall<br>Plast |
|----------|-----------------|

#### Dimensioner

|               |       |
|---------------|-------|
| Axel diameter | 4 mm  |
| Höjd          | 82 mm |
| Bredd         | 82 mm |
| Djup          | 67 mm |

#### Arkitektur

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Styr/manöverelement | Tryck- och vridbrytare |
|---------------------|------------------------|

#### Belysning

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Dimbara 230 V LED-lampor | 3 - 100 W |
|--------------------------|-----------|

#### Text

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dimrings princip   | Framkantsdimring                                                        |
| Säkring            | Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)<br>Med reservsäkring |
| Spänning           | Spänningstest möjligt utan demontering                                  |
| Utförande          | Med klor                                                                |
| Anslutningstyp     | Med snabbanslutning                                                     |
| Drift och styrning | Inget Bluetooth-gränssnitt                                              |
| Anslutning         | Med klämma för basbelastning från elnätisolatorn                        |

#### Utrustning

|                  |     |
|------------------|-----|
| Omformare ingång | Nej |
|------------------|-----|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |