



75162593



IP20

## B.IQ - BP KNX 2 teclas Comf, inox

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

#### Funções

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Com controlador de temperatura ambiente | Não |
|-----------------------------------------|-----|

#### Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 88,50 mm |
| Largura      | 88,50 mm |
| Profundidade | 16,65 mm |

#### Equipamento

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de pontos de comando | 4 |
|-----------------------------|---|

#### Comandos e sinalizadores

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Com sinalizadores LED | Sim |
|-----------------------|-----|

#### Materiais

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Cor        | Aço inoxidável          |
| Código RAL | 9022                    |
| Material   | Metal<br>Aço inoxidável |
| Acabamento | Mate                    |

#### Ecrã

|             |     |
|-------------|-----|
| Com display | Não |
|-------------|-----|

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Textos

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Função   | Funções para interruptor, botão de pressão, reóstato ou comando de estores |
| Proteção | Com proteção contra desmantelamento                                        |

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |