

Växlingsomkoppl 1-pol 25A m noll I

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	1
Antal poler	1P

Elektrisk ström

Märkström	25 A
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	6 kA

Spänning

Märkdriftspänning Ue	250 - 250 V
----------------------	-------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,90 - 2,90 Nm
-----------------------------	----------------

Spänning

Typ av matarspänning	AC
----------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	64 mm
Dimensioner	83 x 17,50 mm

Utrustning

Antal slutande kontakter	0
Antal NC-kontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 50 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	10 mm ²
Area solid ledare	16 mm ²

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	150000
-----------------------------------	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,90 W
--	--------

Illustrationer | teckningar

