



SPA090N

SPD Moduł T1+T2 MOV 1P N-PE do SP9x1 Iimp=12,5 kA In=12,5kA Up≤1,2kV

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-S TT
--------------	------------

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
----------------	--------------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Napięcie

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,70 kV
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	264 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	240 - 415 V
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1,2 kV

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	47,3 mm
Szerokość	17,5 mm
Głębokość	67,3 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną	Tak
--------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1 T2
-------------------------	----------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak