




503203



Pulsador 1NA y 1NC

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla
-------------------------------	-------

Materiales

Material	Metal Plástico
Transparente	No

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	41,60 mm
Profundidad del montaje	30,90 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Con garras de expansión
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Modo conmutación	1 NA, 1 NC, bornes de entrada independientes
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

Berker S.x/B.x / K.x / Q.x / R.x

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí