



75642065



TS senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.1, staklo, crna

#### Tehničke karakteristike

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

##### Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Da

##### Snaga

Trenutna potrošnja 23 mA

##### Dimenzije

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Ugrađena dubina                   | 12,90 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 16 mm    |
| Visina                            | 152 mm   |
| Širina                            | 81 mm    |
| Dubina                            | 23 mm    |

##### Oprema

Broj aktorskih tačaka 4

##### Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

##### Materijali

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Boja            | Crna   |
| RAL kod         | 9005   |
| Materijal       | Staklo |
| Obrada površine | Sjajno |

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Ekran

Sa ekranom Da

##### Tekst

|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija          | Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata<br>Sa funkcijom zaštite ventila                                           |
| Način instalacije | Za vertikalnu montažu                                                                                                                                 |
| Način rada        | Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote                                                      |
| Temperatura       | Dodatni priključak za senzor vanjske temperature<br>Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili vanjskog komunikacijskog objekta |
| Napon             | Moguć rad sa nezagrušenim izlazom KNX napajanja (obratite pažnju na potrošnju struje)<br>Potrebno je zasebno pomoćno napajanje                        |

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |