



SPA090N

Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, N-PE, Iimp=50 kA, Up≤1,7kV

Tehničke karakteristike

Električna struja

Maks. pražnjenje (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
---	-------

Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže	TN-S TT
-------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
------------	--------------

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom	Da
-----------------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Napon

Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-1	1,70 kV
Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1	264 V
Nazivni radni napon Ue	240 - 415 V
Razina naponske zaštite Up L-N/PEN IEC 61643-11	1,2 kV

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 80 °C
-------------------	-------------

Dimenzije

Visina	47,3 mm
Širina	17,5 mm
Dubina	67,3 mm

Kontrole i indikatori

Sa indikacijskom lampicom	Da
---------------------------	----

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643	T1 T2
--------------------------	----------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da