



SPA090N

Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	50 kA
---	-------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S TT
------------	------------

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
----------------	--------------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Spänning

Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	1,70 kV
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	264 V
Märkdriftspänning Ue	240 - 415 V
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11	1,2 kV

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	47,3 mm
Bredd	17,5 mm
Djup	67,3 mm

Kontroller och indikatorer

Med indikeringslampa	Ja
----------------------	----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T1 T2
---------------------	----------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja