




75642035



## B.TS SENSOR ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
|------------|--------------------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Λειτουργίες

|               |     |
|---------------|-----|
| Με θερμοστάτη | Ναι |
|---------------|-----|

#### Ισχύς

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Κατανάλωση ρεύματος | 23 mA |
|---------------------|-------|

#### Διαστάσεις

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ενσωματωμένο βάθος                   | 24,20 mm |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 27 mm    |
| Ύψος                                 | 160 mm   |
| Πλάτος                               | 86 mm    |
| Βάθος                                | 37,70 mm |

#### Εξοπλισμός

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Αριθμός δυαδικών εισόδων | 6 |
|--------------------------|---|

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

|                |     |
|----------------|-----|
| Με ένδειξη LED | Ναι |
|----------------|-----|

#### Υλικά

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Χρώμα                | Μαύρο      |
| Κωδικός RAL          | 9005       |
| Υλικό                | Γυαλί      |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Γυαλιστερό |

#### Οθόνη

|          |     |
|----------|-----|
| Με οθόνη | Ναι |
|----------|-----|

#### Παραελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Κείμενο

|                     |                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λειτουργία          | Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη<br>Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας                         |
| Τρόπος εγκατάστασης | Για κάθετη τοποθέτηση                                                                                                                                       |
| Τρόπος λειτουργίας  | Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης                                                    |
| Θερμοκρασία         | Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας<br>Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας |
| Τάση                | Εφικτή λειτουργία με έξοδο χωρίς πηνίο για παροχή τάσης KNX (προσοχή στην κατανάλωση ρεύματος)<br>Απαιτείται ξεχωριστή βοηθητική παροχή ισχύος              |

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |