



VB218PB

**vega Rozdzielnica natynkowa 2x18M IP40, drzwi białe**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 90 A |
|-----------------|------|

**Sprzęt**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba szyn                       | 2   |
| Liczba rzędów                     | 2   |
| Z zamkiem                         | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Tak |

**Pojemność**

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 36 |
|----------------|----|

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 475 mm |
| Szerokość | 400 mm |
| Głębokość | 146 mm |

**Pokrywa, drzwi**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
| Liczba zamków        | 1 |

**Wymiary**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Liczba jednostek szerokości | 18 |
|-----------------------------|----|

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |
|--------------------------------|-----|

**Materiały**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Materiał | Polistyren (PS) |
| Kod RAL  | 9010            |
| Kolor    | Biały           |

**Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II                |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07                             |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40                             |
| Typ blokowania                     | Blokada zatrzaskowa<br>Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem         | 650 °C                           |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |