



HHB201L

### Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 4P 25kA 200A fisso

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	200 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-2	4 kA
Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947	238 A
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947	229,20 A
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947	224,60 A
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947	219,80 A
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947	215 A
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947	210,20 A
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947	205 A
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947	200 A
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947	194,80 A
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947	189,20 A
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947	183,80 A
Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 60947	233,60 A
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947	178,20 A
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947	172,40 A
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947	166,60 A

##### Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata

##### Unità di sgancio

Tempo di risposta all'apertura	10 ms
--------------------------------	-------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale d'impiego CA	220 - 415 V

##### Funzioni

Unità di sgancio	TM
------------------	----

##### Potenza

Potenza dissipata totale	38,40 W
--------------------------	---------

##### Durata

Durata elettrica e numero di cicli	1000
Numero di manovre	4000

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	35 - 185 mm <sup>2</sup>

##### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	12 - 12 Nm
Posizione di montaggio/collegamento	Anteriore

---

**Impostazioni**

Impostazione della manopola di protezione termica xIN	1
	1
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve	0 - 0 A

**Compatibilità**

Adatto per guida DIN	No
----------------------	----

**Principali caratteristiche elettriche**

Tempo di intervento della protezione magnetica	0 - 0 ms
--	----------

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si