



FD72CN

**Coffret, NewVegaD 1200x550x193mm, saillie, 7 rangées, 168 modules, porte transparente**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | No         |
| Montage sur                 | En saillie |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
|-------------------------|-------|

#### Équipement

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Nombre de rails             | 7  |
| Nombre de rangées           | 7  |
| Avec fermeture              | No |
| Dispose d'un bornier neutre | No |

#### Capacité

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 168 |
|-------------------|-----|

#### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 1200 mm |
| Largeur    | 550 mm  |
| Profondeur | 193 mm  |

#### Plastron, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes de l'armoire | 1 |
|-------------------------------|---|

#### Dimensions

|                    |    |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 24 |
|--------------------|----|

#### Plastron, porte

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type de poignée    | Loquet rabattable |
| Porte transparente | Oui               |

#### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 4 |
|---------------------------|---|

#### Matières

|          |              |
|----------|--------------|
| Matière  | Métal<br>PVC |
| Code RAL | 9010         |
| Couleur  | Blanc pur    |

#### Équipement

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre        | Oui |
| Dispose d'une plaque de montage | No  |

#### Sécurité

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Classe de protection    | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK08      |
| Indice de protection IP | IP41      |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|