



VF118TES

### Caja empotable golf serie VF, 1 fila, 18M, puerta transp., regleta QC y chasis

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

##### Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

##### Equipo

Número de carriles	1
Número de filas	1
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

##### Capacidad

Número de módulos	18
-------------------	----

##### Funciones

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

##### Dimensiones

Altura	293 mm
Anchura	460 mm
Profundidad	97,50 mm
Altura de la instalación	257 mm
Anchura de instalación	426 mm

##### Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0

##### Dimensiones

Profundidad de montaje	72 mm
Número de unidades de ancho	18

##### Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	Sí
------------------------------------	----

##### Materiales

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

##### Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	No
---	----

##### Materiales

Resistente a los rayos ultravioleta	No
-------------------------------------	----

##### Equipo

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

##### Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

**Seguridad**

Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----