



L00V

**Podstawa bezpiecznikowa NH00 tandem 2x3P 125A 690VAC**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy                         | 125 A |
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 6 A   |
|                                         | 10 A  |
|                                         | 16 A  |
|                                         | 20 A  |
|                                         | 25 A  |
|                                         | 32 A  |
|                                         | 35 A  |
|                                         | 40 A  |
|                                         | 50 A  |
|                                         | 63 A  |
|                                         | 80 A  |
|                                         | 100 A |
|                                         | 125 A |

**Bezpiecznik**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH00 |
|---------------------------------|------|

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 6 |
|-----------------|---|

**Instalacja, montaż**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Sposób montażu              | System szyn |
| Możliwość montażu pionowego | Tak         |

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 4,26 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP00 |
|------------------------------------|------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |