



MCS320



## Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 20A QuickConnect 3 Module

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nennstrom                                                                       | 20 A   |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom I <sub>cu</sub> bei 400V AC IEC 60947-2 | 10 kA  |
| Nennstrom bei -15°C                                                             | 24,4 A |
| Nennstrom bei -10°C                                                             | 24 A   |
| Nennstrom bei -5°C                                                              | 23,5 A |
| Nennstrom bei 0 °C                                                              | 23,1 A |
| Nennstrom bei 5°C                                                               | 22,6 A |
| Nennstrom bei 10°C                                                              | 22,1 A |
| Nennstrom bei 15°C                                                              | 21,6 A |
| Nennstrom bei 20 °C                                                             | 21,1 A |
| Nennstrom bei 25°C                                                              | 20,5 A |
| Nennstrom bei 30°C                                                              | 20 A   |
| Nennstrom bei 35°C                                                              | 19,4 A |
| Nennstrom bei 40 °C                                                             | 18,7 A |
| Nennstrom bei 45 °C                                                             | 18 A   |
| Nennstrom bei 50 °C                                                             | 17,3 A |
| Nennstrom bei 55°C                                                              | 16,6 A |
| Nennstrom bei 60°C                                                              | 15,8 A |
| Nennstrom bei 65°C                                                              | 15 A   |
| Nennstrom bei 70°C                                                              | 14,1 A |

#### Architektur

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Polart                | 3P |
| Auslösecharakteristik | C  |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 3 |
|---------------|---|

#### Elektrische Hauptattribute

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Bemessungsschaltvermögen I <sub>cn</sub> nach IEC 60898-1 | 6 kA |
|-----------------------------------------------------------|------|

#### Spannung

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 230 - 400 V |
| Versorgungsspannungsart                   | AC          |
| Isolationsspannung U <sub>i</sub>         | 500 V       |
| Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>  | 4000 V      |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Anschluss

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter  | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter              | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter               | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter                                          | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter                                            | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

#### Installation, Montage

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Nominales Drehmoment    | 2,80 - 2,80 Nm |
| 360° Montagemöglichkeit | Ja             |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2 | 2                      |
| Energiebegrenzungsklasse I <sup>2</sup> t          | 3                      |
| Luftfeuchtigkeitsschutz                            | Für alle Klimabereiche |
| Betriebstemperatur                                 | -25 - 70 °C            |

#### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 8,90 W |
|---------------------------------------|--------|

#### Konnektivität

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anschlussart                                          | quickconnect          |
| Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |

#### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 83,40 mm |
| Breite | 52,50 mm |
| Tiefe  | 70 mm    |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

#### Abbildungen | Zeichnungen

