



HZI855

### Controlador aut. p/disjuntores

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 415 V
------------------------------------	-------------

##### Arquitetura

Comunicação	MODBUS
-------------	--------

##### Ligações

Saída de secção transversal com condutor rígido	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de saída com condutor flexível	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de conector	RS485
Tipo de ligação de entrada bus	Terminal de parafuso
Tipo de ligação da entrada	Terminal de parafuso
Tipo de ligação da saída	Terminal de parafuso

##### Equipamento

Número de saídas	6
Número de entradas	6
Tipo de visor	LCD

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-30 - 70 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 70 °C

##### Instalação / montagem

Montagem	Porta
----------	-------

##### Potência

Potência consumida	10 W
--------------------	------

##### índice de proteção

Índice de proteção IP	IP65
-----------------------	------

##### Instalação / montagem

Binário de aperto nominal do circuito de controlo e de contacto auxiliar	0,6 - 5 Nm
--	------------

##### Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHS	Sim