



ESL426

**Schütze , 25A,4Ö, 12V**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Kontaktart	4Ö
------------	----

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Spannung**

Stossspannungsfestigkeit	4000 V
--------------------------	--------

Isolationsspannung Ui	440 V
-----------------------	-------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
-------------------------------	-------------

Steuer Spannung AC	12 - 12 V
--------------------	-----------

Steuer Spannung DC	0 - 0 V
--------------------	---------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

**Gebrauch**

Gebrauchskategorie	AC-7a/AC-7b
--------------------	-------------

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
----------------------------	-------------

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	100000
---	--------

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000
---	-------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6 W
---------------------------------------	-----

Anzugsverbrauch	21 VA
-----------------	-------

**Abmessungen**

Höhe	83 mm
------	-------

Breite	35.75 mm
--------	----------

Tiefe	60 mm
-------	-------

**Anschluss**

Anzahl der Kontakte	4
---------------------	---

**Ausstattung**

Anzahl Schliesserkontakte	0
---------------------------	---

Anzahl Öffnerkontakte	4
-----------------------	---

Mit Schieber für Handschaltung	Nein
--------------------------------	------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 10 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	1.20 - 1.20 Nm
----------------------	----------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----