



ECP380D

Лічильник 3-фазний прямого підключення 80A, 4M, S0 MID

Технічні характеристики

Архітектура

Тип полюса	3P+N
------------	------

Електричний струм

Номінальний струм	80 A
-------------------	------

Емність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Підключення

Тип з'єднання	Пряме підключення
---------------	-------------------

Розміри

Висота	92 mm
Ширина	72 mm
Глибина	60 mm

Обладнання

Тип генератора імпульсів	Електричні
--------------------------	------------

Сумісність

Підходить для	Закупівля/постачання
---------------	----------------------

Під'єднання

Переріз входу для вимірювання	33 - 33 mm ²
Переріз виходу для вимірювання	33 - 33 mm ²

Установлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2 - 2 Nm
Монтаж на	DIN-рейка

Механічні властивості

Номінальний крутний момент для затягування цифрового терміналу	0,50 - 0,50 Nm
--	----------------

Вимірювання

Вимірювальна система	Запуск, наприклад за допомогою вимикача, кнопки чи таймера
Тип вимірювального приладу	Електронний
Діапазон вимірювання струму	0,25 - 80,0 A
Діапазон вимірювання напруги Ph-N	92 - 276 V
Діапазон вимірювання напруги Ph-Ph	160 - 480 V
Діапазон вимірювання частоти	45 - 65 Hz

Функції

Клас точності	B
Тип тарифу	T1...T2 (230 В AC)/-
Відкалібрований	Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 70 °C

Потужність

Споживання енергії (BA)	2 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,60 W

Електричний струм

Максимальний струм вимірювального кола	80 A
--	------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------