



SPA080

SPD Moduł T1 1P sieć TN-S/TN-C/TT(L-N) $I_{imp}=25kA$ $U_p \leq 1,5kV$ $I_n=25kA$ do SPA180

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (I_{max}) L-N (PEN)/N-PE	50 kA
---	-------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN
--------------	----

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
----------------	--------------------

Prąd elektryczny

Prąd impulsowy pioruna I_{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
---	-------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Napięcie

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,50 kV
---	---------

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	264 V
--	-------

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	240 - 240 V
---	-------------

Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV
---	--------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	113,4 mm
----------	----------

Szerokość	35,50 mm
-----------	----------

Głębokość	64,2 mm
-----------	---------

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną	Tak
--------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1
-------------------------	----

	T2
--	----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----