



VU60NK

**volta Skrzynka wewnętrzna p/t 5R/60M II kl IP30 dostawy etapowe**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

**Sprzęt**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba szyn                       | 5   |
| Liczba rzędów                     | 5   |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Nie |

**Pojemność**

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 60 |
|----------------|----|

**Funkcje**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

**Wymiary**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 880 mm   |
| Szerokość                    | 348 mm   |
| Głębokość                    | 94,50 mm |
| Wysokość wbudowania          | 865 mm   |
| Szerokość wbudowania         | 314 mm   |
| Zakres głębokości wbudowania | 90 mm    |
| Liczba jednostek szerokości  | 12       |

**Łączność**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

**Materiały**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kod RAL  | 7035              |
| Kolor    | Jasnoszary        |

**Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Nie |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

**Bezpieczeństwo**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności          | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK  | IK07              |
| Typ blokowania             | Bez zamka         |
| Badanie rozżarzonym drutem | 650 °C            |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |