



SPA090

Cartuccia L-N per SPD tipo SPA9xx

Caratteristiche tecniche

Corrente

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
---------------------------------------	-------

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN-C TN-S TT
--------------	--------------------

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
---------------------	--------------------

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	Sì
-------------------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Condizioni di impiego

Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,20 kV
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1	264 V
Tensione nominale d'impiego CA	240 - 415 V
Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11	1,7 kV

Architettura

Numero di poli	1
----------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Serie

Altezza	47,3 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	67,3 mm

Controlli e indicatori

Con spia luminosa	Sì
-------------------	----

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T1 T2
-------------------------------	----------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì