



VU60NA

### Caja empotrable golf serie VU, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca

#### Características técnicas

##### Tensión

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

##### Instalación, montaje

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Adecuado para uso en exteriores | No        |
| Montaje en                      | Empotrado |

##### Corriente eléctrica

|                      |      |
|----------------------|------|
| Corriente nominal IN | 63 A |
|----------------------|------|

##### Potencia

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Pérdida de potencia máxima por armario a $\Delta T=20K$ | 27 W |
|---------------------------------------------------------|------|

##### Equipo

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Número de perfiles DIN            | 5  |
| Número de filas                   | 5  |
| Número de sección en anchura      | 1  |
| Con cierre                        | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |

##### Capacidad

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Número de módulos                            | 60  |
| Número de terminales de semimódulos por rail | 120 |

##### Funciones

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con entradas de conductos | Sí |
|---------------------------|----|

##### Dimensiones

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Altura                   | 880,50 mm |
| Anchura                  | 348 mm    |
| Profundidad              | 94,50 mm  |
| Altura de la instalación | 865 mm    |
| Anchura de instalación   | 314,50 mm |

##### Tapa, puerta

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de puertas de armario | 1 |
| Número de bloqueos           | 0 |

##### Dimensiones

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profundidad del montaje     | 89 mm |
| Número de unidades en ancho | 12    |

##### Tapa, puerta

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| La puerta/cubierta es transparente | No            |
| Tipo de puerta de armario          | Puerta simple |

##### Conectividad

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos |
|-----------------|-----------------------|

##### Materiales

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Plástico    |
| Código RAL | 9010        |
| Colour     | Blanco puro |

##### Equipo

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tiene bloque de bornes de conexión a tierra | Sí |
|---------------------------------------------|----|

##### Materiales

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Resistente a los rayos ultravioleta | No |
|-------------------------------------|----|

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Equipo</b>                       |                                 |
| Tiene placa de montaje              | No                              |
| <b>Seguridad</b>                    |                                 |
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento II         |
| Clase de protección de entrada (IP) | IP30                            |
| Tipo de cerradura                   | Cierre a presión<br>Sin bloqueo |
| Ensayo del hilo incandescente       | 650 °C                          |
| Clase de protección con puerta      | IP30                            |
| <b>Sostenibilidad</b>               |                                 |
| Conforme REACH                      | Sí                              |
| Conforme RoHS                       | Sí                              |