



L17B

Sicherungsunterteil DII E27 1x25A Hutschiene Schraubanschluss Plombierhaube

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,30 W
---------------------------------------	--------

Sicherung

Sicherungsgröße	DII
-----------------	-----

Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	80 mm
Länge	95 mm

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja