



EU102

**Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, LCD-Display**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Einsatzbedingungen**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -20 - 55 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 70 °C |

**Anschluss**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 85 mm |
| Breite | 35 mm |
| Tiefe  | 60 mm |

**Spannungsversorgung**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Versorgungsspannung | 3N, 400/230 V |
|---------------------|---------------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
|--------------------------------|------|

**Leistung**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Leistung                              | 5 VA |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 4 W  |

**Konnektivität**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

**Elektrischer Strom**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Strombelastbarkeit bei AC1 | 8 A |
|----------------------------|-----|

**Einstellungen**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Ausschaltverzögerungszeit | 1200 s |
|---------------------------|--------|

**Installation, Montage**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|