



VE106SN

vector estanque IP65 1 fila 4/6M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	400 - 400 V
Tensão nominal de funcionamento em DC	1000 - 1000 V

Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior	Sim
Montagem	Montagem à superfície

Corrente elétrica

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Equipamento

Número de calhas	1
Número de filas	1
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	190 mm
Largura	165 mm
Profundidade	113 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0

Dimensões

Número de unidades de largura	6
-------------------------------	---

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Sim
------------------------------	-----

Conexão

Número de entradas de condutores	3
----------------------------------	---

Materiais

Material	Polycarbonato (PC)
Código RAL	7035
Cor	Cinzento-claro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

Materiais

Resistente aos raios ultravioleta	Sim
-----------------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP65
Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C

Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim