



FL107A

Ormar Orion Plus, 400x300x200 mm, IP65 puna vrata

Tehničke karakteristike

Dimenzije

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Visina               | 400 mm |
| Širina               | 300 mm |
| Dubina               | 200 mm |
| Debljina bočnog zida | 1,2 mm |

Sigurnost

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP65                   |
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa I    |
| Vrsta zaključavanja           | 3-strano 7 mm<br>Brava |
| Otpornost na udarce IK        | IK10                   |

Oprema

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj otvora ploče | 2 |
|-------------------|---|

Instalacija, montaža

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Montiranje na                           | Montaža na zid/NŽ |
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne                |

Materijali

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Boja      | Svijetlo siva      |
| RAL kod   | 7035               |
| Obrada    | Praškasto ofarbano |
| Materijal | Željezo            |

Poklopac, vrata

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Broj vrata ormara          | 1  |
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |

Električna struja

|                |       |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 250 A |
|----------------|-------|

Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |