



VE106SN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 6PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	1000 - 1000 V

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	1
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	190 mm
Breite	165 mm
Tiefe	113 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	6
-----------------------------	---

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	3
---------------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Polycarbonat (PC)
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Werkstoff

Ultravioletstrahlen beständig	Ja
-------------------------------	----

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

Produktdatenblatt

VE106SN

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja