



FL107A

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 300X400X200

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	400 mm
Πλάτος	300 mm
Βάθος	200 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,2 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Τύπος κλειδώματος	3 πλευρών 7 mm Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

Εξοπλισμός

Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2
------------------------------------	---

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

Υλικά

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Μεταλλικό

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Με διάφανη πόρτα	Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	250 A
------------------	-------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι