



ST313

**Transf. segurança 230V/12-24V 16VA 4M**

### Características técnicas

#### Tensão

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão de saída                    | 12 - 24 V   |
| Tensão de saída 2                  | 24 V        |
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 230 V |
| Tensão nominal de isolamento Ui    | 4000 V      |

#### Potência

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Consumo de energia VA | 16 VA |
|-----------------------|-------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Calha DIN |
|----------|-----------|

#### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -20 - 35 °C |
|------------------------------|-------------|

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 4 |
|-------------------|---|

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 85 mm |
| Largura      | 70 mm |
| Profundidade | 58 mm |

#### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
| Proteção térmica      | Sim  |

#### Equipamento

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Está protegido contra curto-circuito | Sim |
| Interruptor de ligar/desligar        | Não |

#### Ligações

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Secção transversal de condutor flexível | 4 mm² |
| Secção transversal de condutor rígido   | 6 mm² |

### Imagens e esquemas

