



ST314

Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V

Caractéristiques techniques

Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension de sortie            | 12 - 24 V   |
| Tension de sortie 2          | 24 V        |
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |
| Tension assignée d'isolement | 4000 V      |

Puissance

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Puissance consommée VA | 40 VA |
|------------------------|-------|

Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 85 mm |
| Largeur    | 70 mm |
| Profondeur | 58 mm |

Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Protection thermique      | Oui  |

Equipement

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Protégé contre les court-circuits | Oui |
| Commutateur marche/arrêt          | Non |

Raccordement

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 4 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 6 mm <sup>2</sup> |

Photos | dessins

