



SPA180

SPD T1 1P $I_{imp}=25 \text{ kA}$ $I_n=25 \text{ kA}$ $U_p \leq 1,5 \text{ kV}$ styk

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (I_{max}) L-N (PEN)/N-PE 50 kA

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci TN-S
TT

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy
Połączenie wtykowe

Prąd elektryczny

Prąd impulsowy pioruna I_{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Tak

Pojemność

Liczba modułów 2

Napięcie

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1 1,50 kV

Ciągłe napięcie robocze U_C zgodnie z IEC 61643-1 264 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 240 - 240 V

Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11 1,5 kV

Architektura

Liczba biegunów 1

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 80 °C

Wymiary

Wysokość 167 mm

Szerokość 35,50 mm

Głębokość 74,5 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną Tak

Normy

Klasa wymagań IEC 61643 T1
T2

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 4,50 - 4,50 Nm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych 35 - 35 mm²

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych 35 - 35 mm²

Przekrój poprzeczny styku sygnałowego 0,14 - 1,5 mm²

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak