



SPA180

Kombiableiter T1+T2 1P limp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
---	-------

Netzform

Netzform	TN-S TT
----------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss Steckanschluss
-----------------------	------------------------------------

Elektrischer Strom

Blitzstossstrom limp (10/350μs) laut IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
--	-------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Ja
----------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Spannung

Schutzpegel Up nach IEC61643-1	1.50 kV
Bemessungsspannung Uc nach IEC61643-1	264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 - 240 V
Schutzpegel Up L-N/PEN IEC61643-11	1.5 kV

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	167 mm
Breite	35.50 mm
Tiefe	74.5 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte	Ja
---------------------	----

Normen

Anforderungsklasse IEC61643	T1 T2
-----------------------------	----------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	4.50 - 4.50 Nm
----------------------	----------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	35 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	35 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt Signalkontakt	0.14 - 1.5 mm ²

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----