



HBA125H

Bloc différentiel électronique x160 3P 125A I_{Δn} réglable & déclenchement tempo fixe

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant différentiel assigné	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Sécurité

Type de protection différentielle	A HI
-----------------------------------	------

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	2.5 - 95.0 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	2.5 - 70.0 mm ²

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----