



CCA516D

**Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 10 kA**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

|          |      |
|----------|------|
| Typ pólu | 1P+N |
|----------|------|

**Elektrický proud**

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Jmenovitý proud                                                     | 16 A    |
| Jmenovitý reziduální provozní proud I <sub>dn</sub>                 | 10 mA   |
| Vypínací a otevírací kapacita I <sub>dm</sub>                       | 0,50 kA |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud I <sub>nc</sub> podle EN 61008-1 | 10 kA   |
| Jmenovitý proud při -25 °C                                          | 16 A    |
| Jmenovitý proud při -20 °C                                          | 16 A    |
| Jmenovitý proud při -15 °C                                          | 16 A    |
| Jmenovitý proud při -10 °C                                          | 16 A    |
| Jmenovitý proud při -5 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 0 °C                                            | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 5 °C                                            | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 10 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 15 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 20 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 25 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 30 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 35 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 40 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 45 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 50 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 55 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 60 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 65 °C                                           | 16 A    |
| Jmenovitý proud při 70 °C                                           | 16 A    |

**Instalace, montáž**

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Jmenovitý utahovací moment horní svorky  | 3,60 - 3,60 Nm |
| Jmenovitý utahovací moment spodní svorky | 3,60 - 3,60 Nm |

**Napětí**

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Provozní napětí AC                                             | 230 - 230 V |
| Typ napájecího napětí                                          | AC          |
| Jmenovité izolační napětí                                      | 500 V       |
| Hodnota dielektrické pevnosti výkonové frekvence               | 2 kV        |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí U <sub>imp</sub>             | 4000 V      |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí U <sub>imp</sub> IEC 60947-3 | 6000 V      |
| Maximální provozní napětí                                      | 253 V       |

**Frekvence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Kapacita**

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 2 |
|--------------|---|

**Přenos**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Vhodné pro lišty DIN | Ano |
|----------------------|-----|

**Bezpečnost**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Typ diferenciální ochrany | A    |
| Stupeň krytí IP           | IP20 |

**Instalace, montáž**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Typ horního připojení modulárních zařízení | Šroubová svorka |
| Typ dolního připojení modulárních zařízení | Biconnect       |

### Připojení

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Průřez výstupu se šrouby pro plné vodiče        | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |

### Výkon

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 1,35 W |
|----------------------------------------------|--------|

### Podmínky použití

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Max. nadmořská výška | 2000 m      |
| Provozní teplota     | -25 - 70 °C |

### Trvanlivost

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Elektrická životnost v počtu cyklů | 10000 |
| Mechanická životnost v cyklech     | 20000 |

### Konektivita

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Typ připojení                                      | Šroubová svorka  |
| Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení | Zarovnaná svorka |
| Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení | Zarovnaná svorka |

### Rozměry

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 85 mm |
| Šířka   | 36 mm |
| Hloubka | 70 mm |

### Ilustrace a výkresy

