



HBA125H

Bloco x160 3P 125A reg. 0,03-6A

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Corrente nominal                                           | 125 A   |
| Corrente de funcionamento residual nominal I <sub>dn</sub> | 30 mA   |
|                                                            | 100 mA  |
|                                                            | 300 mA  |
|                                                            | 1000 mA |
|                                                            | 3000 mA |
|                                                            | 6000 mA |

#### Arquitetura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 3 |
|-----------------|---|

#### Segurança

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tipo de corrente residual | A HI |
|---------------------------|------|

#### Tensão

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Tensão nominal de isolamento U <sub>i</sub>               | 500 V  |
| Tensão nominal de resistência a impulsos U <sub>imp</sub> | 6000 V |

#### Conexão

|                                                                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços | 2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis          | 2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup> |

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|