



WH11628305C



**basico encastré complet: Prise 2x type 23 avec affichage d'état, Noir**

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Noir  
Code RAL 9005  
Finition Brillant  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 86 mm  
Largeur 86 mm  
Profondeur 43.7 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 36.2 mm  
Profondeur de montage 7.5 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23  
Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Connectivité

Avec fixation à griffes Non  
Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non  
Avec fermeture Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Oui

##### Identification

Avec inscription Non

**Textes**

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Housse               | Plaque pleine                                             |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                      |
| Marquage             | Sans marquage                                             |

**Convient pour**

|                 |
|-----------------|
| basico encastré |
|-----------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|