



EC051

1Phasen Energiezähler 32A zur Direktmessung und mit Impulsausgang, 1PLE

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart

1P+N

Elektrischer Strom

Nennstrom

32 A

Kapazität

Anzahl Module

1

Konnektivität

Anschlussart

Direktanschluss

Abmessungen

Breite

17,50 mm

Ausstattung

Art des Impulsgebers

Elektrisch

Kompatibilität

Geeignet für

Bezug

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Messung

Messsystem

Direktmessung

Messgeräteart

Elektronisch

Frequenzmessbereich

50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung

1

Funktionen

Genauigkeitsklasse

B

Tarifausführung

Eintarif

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-10 - 45 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA

6,70 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

6,70 W

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis

32 A

Frequenz

Frequenz

50 - 50 Hz

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja