



VA12B

volta Rozdzielnica natynkowa, 1-rzędowa, 12 modułów, II kl, IP30

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Moc

Maksymalna strata mocy na szafkę przy $\Delta T=20K$	12,50 W
--	---------

Sprzęt

Liczba rzędów	1
---------------	---

Funkcje

Z włotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	245 mm
----------	--------

Szerokość	305 mm
-----------	--------

Głębokość	96,50 mm
-----------	----------

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	0
----------------------	---

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	12
-----------------------------	----

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Kod RAL	9010
---------	------

Kolor	Czysta biel
-------	-------------

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak
--	-----

Sprzęt

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
-------------------	-------------------

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
------------------------------------	------

Typ blokowania	Bez zamka
----------------	-----------

Badanie rozżarzonym drutem	750 °C
----------------------------	--------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----