



SBT116

**Prekidač sa indikacijom, 16A, 1k.o, 230V AC, 1M**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Broj polova       | 1                   |
| Neutralan položaj | Bez neutralnog voda |
| Tip pola          | 1P                  |

**Električna struja**

|                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nazivna struja                                                                                             | 16 A    |
| Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija A                                                                | 16 A    |
| Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B                                                                | 16 A    |
| Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija A                                                                | 16 A    |
| Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B                                                                | 16 A    |
| Nazivna kratkospojna vršna moć Icm pri 240 V AC prema IEC 60947-3                                          | 0,33 kA |
| Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw 1s IEC 60947                                                     | 0,24 kA |
| Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc sa osiguračem prema IEC/EN 3000A/80A gG parallel 32A gG 60669-2-4 |         |

**Napon**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nazivni radni napon Ue | 230 - 230 V |
|------------------------|-------------|

**Instalacija, montaža**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Nazivni zatezni moment | 1,80 - 1,80 Nm |
|------------------------|----------------|

**Napon**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Vrsta napajanja              | AC    |
| Nazivni izolacijski napon Ui | 440 V |

**Instalacija, montaža**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Vrsta donjeg priključka za modularne uređaje | Vijčana stezaljka |
|----------------------------------------------|-------------------|

**Napon**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp | 4000 V |
|---------------------------------------|--------|

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

**Frekvencija**

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

**Dimenzije**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Visina    | 83 mm         |
| Širina    | 17,50 mm      |
| Dubina    | 68 mm         |
| Dimenzije | 83 x 17,50 mm |

**Oprema**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj NO kontakata | 1 |
| Broj NC kontakata | 0 |

**Uvjeti korištenja**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Radna temperatura                   | -20 - 70 °C |
| Temperatura skladištenja/transporta | -40 - 80 °C |

**Veza**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Presjek krutog provodnika   | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |

---

**Izdržljivost**

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Broj mehaničkih operacija                                       | 200000 |
| Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC21 (ciklusi) | 25000  |
| Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC22 (ciklusi) | 25000  |

**Snaga**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 0,40 W |
| Gubitak snage po polu na In | 0,40 W |

**Povezivost**

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Poravnanje donjih priključaka za modularne uređaje | Pomjerena klema |
| Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređaje | Pomjerena klema |

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|